



GPS魚探・電気製品・小物等

船内設備の転倒防止

高波による激しい揺れや衝撃は回航にはつきもの、
船内設備の転倒や思いもよらない様々なアクシデントから、
船内の損傷被害を最小限に抑え、船員の身を守り、船の資産価値を維持します。
それが、プロセブンマットの使命です。

Pro 7 Mat
GPS魚探・薄型TV等
船内設備の転倒防止
6枚入
30×40mm

プロセブンマット
Pro 7
船舶用 for Ship

薄型TVモニター
GPS魚探
レーダー指示部
AV機器

PS-N3406C MADE IN JAPAN

高波3m

高波やアクシデントによる、船内設備の転倒を防止し、船員の身を守り、船内の損傷被害も最小限に抑えることができます。



プロセブンマット 船舶用

- 上下左右のあらゆる揺れに強い優れた粘着性で船内の機器・備品、小物等を固定。
- 対象物の底に敷くだけの簡単設置。
- 穴あけ加工やベルト掛け不要。
- 設置後の移動も可能。
- 水洗いで繰り返し使用可能。

高波3m対応

(当社実験船でのテストによる)

Safety & Security

プロセブン株式会社

船内使用例



プロセブンマット Pro7

使用用途

GPS 魚探・薄型モニター・薄型 TV
ノート型パソコン・携帯電話・電子レンジ
電気ポット・収納ボックス・ゴミ箱 等

【耐用年数5~7年】 ※使用環境により異なります。

- 本製品は船内の機器・備品・小物の落下、転倒・スレを最小限に抑える商品です。
- 本製品使用により発生した破損事故等の保証は一切できません。


高さ3mクラスの高波にも対応！ GPS魚探・レーダー等、船内の設備を穴あけなしで設置できます。

従来のように固定の際に船体にボルト穴をあけてしまうと、それだけで中古市場で船の売買価格が大きく下がってしまいますが、プロセブンの場合、設置の際に穴をあける必要がありませんので、船の資産価値を維持したい場合にも有効です。



プロセブン実験船にて公開試験済！ テレビ、パソコン、電子レンジ、電気ポット等にも対応。

プロセブン実験船(全長40フィート、総重量11トン)にて、魚群探知機など様々な備品をプロセブンで固定し実際の航海をシミュレーションした公開実験を行いました。最大3mの波の中でも全ての備品が外れることなく、プロセブンが船内の備品の固定にも有効であることを検証いたしました。



大波での揺れにもビクともしない 絶大な効果を発揮。

プロセブン株式会社
顧問 堀江 謙一

2008年世界初、波浪推進船(ウエーブパワーボート)「SUNTORYマーメイドII号」によるハワイ~紀伊水道・約7800km・110日の航海時に、パソコンとプリンターが高波の揺れによって転倒しないように、プロセブン耐震マットを貼り付けて航行した。当然ながら、その効果は想像を超えるものでありました。これまでは、船内の備品等はネジ止めやベルトによる固定が必須になっていました。しかし、プロセブン耐震マットを使うことにより、太平洋の大波での揺れにもビクともしない粘着力には大変驚いたし、大変助かりました。

簡単に取り付けでき、航行中の安心・安全については、きっと、お使いになったキャプテンの期待を裏切らない製品だと思っています。

設置物に合わせて選べる充実のラインナップ!



サイズ	30×30×5t(mm)
入り数	4枚
耐震荷重	45kg(4枚使用時)
型番	PS-N30C
JANコード	4544391012045

オープンプライス



サイズ	30×40×5t(mm)
入り数	6枚
耐震荷重	90kg(6枚使用時)
型番	PS-N3406C
JANコード	4544391012069

オープンプライス




サイズ	100×100×5t(mm)
入り数	1枚
耐震荷重	125kg(1枚使用時)
型番	PS-N1001C
JANコード	4544391012014

オープンプライス

取り付け方法

- ご使用前に設置場所や設置物底面のゴミ・ホコリ・水・油などをきれいに取り除いてください。設置面が汚れてしまうと性能が低下することがあります。
- 保護フィルムを必ずはがして設置してください。
- 設置の時は底面のゴム足等を選び、必ず平坦な面にバランスよく安定するようにお貼りください。
- 設置後は粘着を安定させるため、しばらくは触れないでください。



水洗いで繰り返し使用可能

取り外し方法

- プロセブンマットは粘着力が強力ですので、端からゆっくりと剥がしてください。
急激に剥がすと、設置面に破損する恐れがあります。(設置物をゆっくりひねると剥がれやすくなります。)
- 設置物をひねるのが困難な場合は、本カードに水と中性洗剤を塗り込み、プロセブンマットと設置物の間に差し込むとスムーズに取り外せます。
- 家具などの大きな設置物は安全のため、2人以上で作業するようにしてください。



⚠ 設置・使用上のご注意 本パッケージを開封する際は手を切らないようにご注意ください。

●本製品で物をつり下げないでください。●フッ素・シリコン系材質など撥水性の物には対応していません。●カーペット等には設置できません。●本製品は食べられません。●使用環境により劣化する恐れもありますので、2~3ヶ月に一度を目安に設置状態を確認してください。●内装材の日焼けや変色・材質の特性により、跡残りが生じる場合がございます。●本製品は粘着力が非常に強力なので、設置する場所の材質・特性によっては、設置面にダメージを残す場合もございますのでご注意ください。●自立しない物には使用しないでください。

Safety & Security

製造・発売元 **プロセブン株式会社**

本社 〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町3-19
TEL(06)6191-3810 FAX(06)6191-3803
東京営業部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-2 神谷町アネックス4F
TEL(03)6459-0400 FAX(03)6459-0401
大阪営業部 〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町3-19
TEL(06)6191-3800 FAX(06)6191-3801

URL <http://www.pro-7.jp>

※商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。
※商品は予告なく、デザイン・仕様等の変更をすることがありますのでご了承ください。

Pro-7 プロテン® はプロセブン株式会社の登録商標です。
MADE IN JAPAN 2011.03.0P