

ラック内収納物の落下防止!

プロセブ
ン

ラックベルト

すべり防止ゴム付き簡単取り外しベルト!!

樹脂バックル



DCバックル



すべり
落ちない!!

ゴムの伸縮作用で
しっかり保持!



樹脂バックル



DCバックル

メタルラックに最適!

支柱にしっかり固定

ベルト内側のゴムの伸縮により、支柱からベルトがすべり落ちることを防止。


細い支柱に対応

対応支柱外周60mm〜で、細いラック支柱に対応。

幅広い対応間口

〜1200mmと〜1800mmの2タイプをご用意。ラック幅(棚幅)に合わせて自由に調整可能。

様々な支柱形状にも対応



使用方法で選べる2タイプのバックル

バックルを外すだけで、収納物の出し入れが簡単

ラックベルト (樹脂バックル)

対応棚幅2種類 ~1200mm 型番:BRK-J2012B-S
~1800mm 型番:BRK-J2018B-S

対応支柱外周 60mm~250mm
ベルト幅 20mm

材質	バックル	ポリアセタール
	ベルト	ポリエステル
	ゴム	ポリエステル ポリウレタン
	アジャスター	ポリアセタール

取付方法


- 1 バックルがラックの内側に向くように持ち、ベルト内側のゴム部をラックの支柱にあて、巻き付けます。
- 2 ベルトの端をアジャスターに通し、しっかりと引っ張り締め付けます。
- 3 反対側も同様の手順で支柱へ取り付けます。
- 4 バックル凸側を凹側にカチッと音がするまで差し込み、接続します。
- 5 バックルで折り返しているベルトの先端を引っ張り、ゆるみが出ないよう長さを調節します。
- 6 完成イメージ

セット内容

バックル (凹側) 付きベルト (1本)



バックル (凸側) 付きベルト (1本)



バックルを外さず、ベルトを緩めるだけで収納物の出し入れが簡単

ラックベルト (DCバックル)

対応棚幅2種類 ~1200mm 型番:BRK-D2012B-S
~1800mm 型番:BRK-D2018B-S

対応支柱外周 60mm~250mm
ベルト幅 20mm

材質	バックル	亜鉛ダイキャスト
	ベルト	ポリエステル
	ゴム	ポリエステル ポリウレタン
	アジャスター	ポリアセタール

取付方法


- 1 バックルがラックの内側に向くように持ち、ベルト内側のゴム部をラックの支柱にあて、巻き付けます。
- 2 ベルトの端をアジャスターに通し、しっかりと引っ張り締め付けます。
- 3 反対側も同様の手順で支柱へ取り付けます。
- 4 バックルのレバーを押さえ、ベルトの先端を差し込みます。
- 5 ベルトの先端を引っ張り、ゆるみが出ないよう長さを調節します。
- 6 完成イメージ

セット内容

差し込み用ベルト (1本)



バックル付きベルト (1本)



※余分なベルトはハサミで簡単に切れます。切り口はライターなどで軽くあぶるとほつれにくくなります。(火の取り扱いには十分ご注意ください。)

⚠ 使用上の注意 ⚠

- ラック本体の固定には使用できません。
- 振動等によりベルトが緩む場合があります。その場合は再度締め直してください。
- バックル部に变形や割れが生じた場合は使用しないでください。
- ラック内対象物にベルトがかかるようにしてください。
- 本製品は地震による落下被害を最小限に抑える製品です。
- 本製品使用により発生した破損事故や、落下による被害に対し責任を負うものではありません。
- 強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
- 予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

こちらのQRコードをスキャンすると、取付方法の説明動画をご覧になれます。

樹脂バックル



DCバックル



Safety & Security

発売元 **プロセブン株式会社**

本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場2F
TEL: (06) 6261-3800 FAX: (06) 6261-3801

URL <http://www.pro-7.co.jp/>

MADE IN JAPAN